

Inside and outside chamfers [in accordance with ISO 3547-1]

Inside Ø D _i [nominal dimension]	Wall thickness S ₃ [nominal dimension]	Outside chamfer C _o	Inside chamfer C _i
2 - 4	0,75	0,5 ± 0,3	-0,1 to -0,4
5 - 18	1,0	0,6 ± 0,4	-0,1 to -0,5
20 - 25	1,5	0,6 ± 0,4	-0,1 to -0,7
28 - 40	2,0	1,1 ± 0,5	-0,1 to -0,7
45 - 300	2,5	1,6 ± 0,8	-0,2 to -1,0