

# Innen- und Außenfasen [nach ISO 3547-1]

Innen-Ø $D_i$ [Nennmaß]	Wanddicke $S_3$ [Nennmaß]	Außenfase $C_o$	Innenfase $C_i$
8 - 18	1,0	$0,6 \pm 0,4$	-0,1 bis -0,5
20 - 25 (28)	1,5	$0,6 \pm 0,4$	-0,1 bis -0,7
28 - 40	2,0	$1,1 \pm 0,5$	-0,1 bis -0,7
45 - 300	2,5	$1,6 \pm 0,8$	-0,2 bis -1,0

Verformung der Fasen durch das Rundbiegen ist zulässig