

t_1 for $D_i \leq 20 \text{ mm} = 50 \mu\text{m}$

t_1 for $20 \text{ mm} < D_i \leq 35 \text{ mm} = 70 \mu\text{m}$

t_1 for $D_i > 35 = 100 \mu\text{m}$

chamfers $C = (0,1 \text{ bis } 0,2) S_3$

minimum $0,2 \text{ mm}$

$B > 10 \pm 1\%$

$B \leq 10 \pm 0,1 \text{ mm}$